


Anleitung Aufrüstung SAUCER cord protection




Siehe <https://auftrieb.com/manuals/#usermanualsaucer> für die vollständige Anleitung.

Beachte: In vielen Fällen ist diese zusätzliche Schutzmassnahme nicht zwingend notwendig. Wende die folgenden Schritte an, wenn Dein Paar Saucer nicht auf Deine Steigeisen passt, ohne dabei problematische Scheuerstellen an den Schnüren hervorzurufen und/oder wenn die Schnüre schon nach wenigen Touren erste Scheuerstellen aufweisen.

1. Befestige die Steigeisen auf Deinen Schuhen (ohne diese zu tragen).
2. Stelle den Schuh auf den Kopf und platziere den Saucer darauf.
3. Merke Dir die offensichtlichen und potenziellen Problemzonen (durch Simulation von seitlichen Bewegungen der Platte beim Gehen).



4. Entscheide, welche Bereiche der Reepschnur einen Schutzschlauch brauchen und wähle das entsprechende Teil aus.



5. Schlauch-Längen von vorne nach hinten:
 1. Einfache Querverbindung: 11.5cm
 2. Vorderes ‚X‘: 12.5cm
 3. Hinteres ‚X‘: 11cm

6. Folge den Schritten in der Anleitung Ersatz Reepschnüre und setze die PVC-Schläuche an den entsprechenden Stellen ein.

7. Treten Probleme beim Einfädeln der Schnüre in die Schläuche auf, hat dies wohl mit einem dieser Gründe zu tun:
 1. Ein Reepschnur-Ende ist dicker als 4mm (—> siehe unten), oder
 2. Der Schlauch zeigt ‚flache‘ Biegestellen. (—> Versuche ihn durch entgegengesetztes Quetschen wieder rund zu kriegen.)

8. Wenn Du selber Schnüre zuschneidest (oder wenn unsere dicker sind als sie sein sollten):
 1. Befestige ein Stück tape so satt wie möglich an der zu schneidenden Position um die Schnur.
 2. Benutze zum Schneiden ein Heisssschneidegerät oder eine über einer Flamme erhitzte Klinge.
 3. Brenne das Tape ab, bis der Mantel der Schnur leicht zu schmelzen beginnt.
 4. Mit einem dünnen Handschuh rasch das heisse Ende zusammendrücken und dabei ausdrehen. Dabei sollte ein konisches Ende herauskommen, das dünner als der Reepschnurdurchmesser von 4mm ist.

9. Spezifikationen Schutzschlauch:
 1. Material: Soft PVC
 2. Innerer Durchmesser: 5mm
 3. Äusserer Durchmesser: 7mm (links im Bild) oder 8mm (rechts)

